

発煙筒・信号炎管・担架

HE 発煙筒 安全無害型気密試験用発煙筒



発煙筒の用途

- (1) 防火演習・避難訓練
- (2) 倉庫・建築物の隙間検査
- (3) 工業用ボイラータンク・配管等の気密検査
- (4) 映画撮影・演劇等の特殊効果他
- (5) 霜害予防・気流観測・各種実験

特長

- (1) 直管式製法にて発煙薬、発火薬が別個配合してあるので、吸湿性なく長期保存に適す。
- (2) 直管式自然発火せず安全性が高い。
- (3) 純良火薬使用にて発煙が良好。着火確実・迅速・効果絶大。

注意

火薬類取締法第5条により色物発煙筒(赤・黄・青・緑・黒等)は火薬販売業者は有資格者以外販売する事が出来ませんが本品は玩具花火と同等の扱いとなり自由に販売ができません。尚予期せぬ方面で使用される場合もあり販売にはご注意下さい。

使用方法 マッチ式発煙筒…本品はフタ内部にある摺り板でマッチ薬頭をこすると点火発煙します。

発煙筒の規格と種類

種類	型・呼称	燃焼時間	規格サイズ 径×高さ mm
白色	大HE-1	約5分	53×175
	中HE-2	約3分	53×85
	小HE-3	約1.5分	53×60
赤色	大HE-5	約3分	53×175
	中HE-6	約1.5分	53×85
黄色	大HE-7	約3分	53×175
	中HE-8	約1.5分	53×85


HE 緊急用信号炎管 (カーフレアー) 《自動車運送事業等運輸規則品》



緊急用信号炎管の用途

- (1) 本品は自動車運送事業等の規定により自動車、列車、電車及び踏切警手等が常備しあらゆる事故の防止に役立たせるもの。視認性抜群。
- (2) 自動車のエンスト、タイヤパンク等停止中の追突防止。
- (3) 山岳、海上遭難、台風、水害等の避難、緊急信号。

使用方法 発煙時間5分
1,000m視認可




キャップを外し頭部と振りあわせると着火します。腕を前方に延ばし合図して下さい。

Q 担架 《防災・避難・救急・安全衛生》

Q-1号 簡便・実用的なスタンダード型

規格:白帆布、スチールパイプ、ラッカー仕上
サイズ:2100×540mm




Q-6号

材質:ターボリン製
サイズ:2200×540×15mm



担架格納箱

材質:SPCCスチール製
高級メラミン焼付仕上
保持バンド付
サイズ:高さ2300mm
巾280mm
奥行200mm
重量17.0Kg



Q-2号 運搬に楽な脚付デラックス型

規格:D色、防水帆布折込スチールパイプ、ラッカー仕上
サイズ:2100×540mm



Q-7号

サイズ:2180×495mm




Q-3号 収納に便利な折りたたみ式スーパーデラックス型

規格:D色、防水帆布スチール四つ折
サイズ:2100×540mm 四つ折寸法1000mm



四つ折式担架格納箱

材質:SPCCスチール製
塗装:メラミン樹脂焼付塗装
サイズ:340×200×1200mm
重量:12.0Kg



担架格納箱

QBX-1

Q-5号 実用的な車輪付タイプ

規格:ニツ折腕引込式、完全防水ターボリン張り、キャスター付
サイズ:2250×530mm



※別注品・加工も出来ます。お問い合わせ下さい。